

Positivliste Putzfräsen

Folgende Systeme (Maschine, Entstauber) unterschreiten die Arbeitsplatzgrenzwerte für A- und E-Staub

Stand 14.09.2023

| Maschine | Entstauber | Frästiefe |
|--------------------------------------|---|-----------|
| ASUP Enviro A80 PKD Fräser P-400Y | Enviro DK BL 301 BH, BL 202 LP, BL 302 LP | 5 mm |
| Baier BFF 222 | Baier BSS 407 M, BSS 508 M | 5 mm |
| Baier BFF 222 | Baier BSS 407 M, BSS 508 M | 3 mm |
| Bosch GBR 15 CA | Bosch GAS 55 M AFC | 3 mm |
| Eibenstock EPF 1503 | Eibenstock DSS 25 M, DSS 50 M, DSS 35 M iP, ESS 35 MP | 3 mm |
| Eibenstock EPF 200-3 | Eibenstock DSS 25 M, DSS 50 M, DSS 35 M iP, ESS 35 MP | 3 mm |
| Festool SAF 750 E | Festool CTM, CTM AC, SRM, SRH | 5 mm |
| Flex RE 16-5 515 | Flex VCE 44M AC | 5 mm |
| Metabo RF 14-115 Flachzahn | ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 3 mm |
| Metabo RF 14-115 Spitzzahn | ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 3 mm |
| Metabo RF 17-125 Spitzzahn | ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 3 mm |
| Metabo RFEV 19-125 RT Spitzzahn | ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 3 mm |

| Maschine | Entstauber | Frästiefe |
|------------------------------------|---|-----------|
| Metabo RFEV 19-125 RT Flachzahn | ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 3 mm |
| Protool RGP 150-15 E FZ | Protool VCP 450 E-M, VCP 260 E-M | 3 mm |
| Protool RGP 150-15 E SZ | Protool VCP 450 E-M, VCP 260 E-M | 3 mm |

Bei technischen Fragen zur Positivliste der Putzfräsen wenden Sie sich bitte an:

Dieter Höber
Stellv. Leiter Bereich Messtechnik
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Bereich Messtechnik
Landsberger Straße 309
80687 München
Tel: 089 8897-854
Fax: 0800-6686688-38246
Mail: Dieter.Hoeber@bgbau.de